



ГРАФЕН®


Статистический анализ процессов

Измеряет не прибор, измеряет измерительная система!

Данные исследования		Деталь										Средний
Оператор / Испытание		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Алbert	1	0.8500	1.0000	0.8500	0.8500	0.9500	1.0000	0.9500	0.8500	1.0000	0.8500	0.93000
	2	0.6500	1.0000	0.8500	0.9500	0.4500	1.0000	0.9500	0.8500	1.0000	0.7500	0.92000
	Средний	0.62500	1.00000	0.82500	0.90000	0.50000	1.00000	0.95000	0.82500	1.00000	0.65000	
	Диапазон	0.35000	0.00000	0.25000	0.10000	0.55000	0.00000	0.00000	0.15000	0.00000	0.35000	
Бель	1	0.5500	1.0500	0.8500	0.8000	0.4000	1.0000	0.9500	0.7500	1.0000	0.5500	0.78500
	2	0.5500	0.9500	0.7500	0.7500	0.4000	1.0500	0.9000	0.7000	0.9000	0.8000	0.75000
	Средний	0.55000	1.00000	0.77500	0.77500	0.40000	1.02500	0.92500	0.72500	0.95000	0.62500	
	Диапазон	0.00000	0.10000	0.30000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.20000	0.00000	0.25000	
Селли	1	0.5000	1.0500	0.8000	0.8000	0.4500	1.0000	0.9500	0.8000	1.0500	0.8000	0.82500
	2	0.5500	1.0000	0.8000	0.8000	0.5000	1.0500	0.9500	0.8000	1.0000	0.8000	0.83000
	Средний	0.52500	1.02500	0.80000	0.80000	0.47500	1.02500	0.95000	0.80000	1.02500	0.80000	
	Диапазон	0.05000	0.05000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	
Суммарный		0.56667	1.00000	0.80000	0.82500	0.46667	1.01667	0.94167	0.78333	1.00000	0.66667	0.80750


Анализ измерительных систем

Разработан в соответствии со стандартом ГОСТ Р 58139-2018. Модуль позволяет проводить анализ повторяемости, воспроизводимости, линейности, стабильности, а также пригодности СИ.



Сбор данных

Модуль собирает данные об измерениях, при этом позволяет подключить и получать данные практически от любого измерительного прибора.



Анализ процессов

Дает возможность проанализировать свои процессы, выявить проблемные области и принять корректирующие меры для улучшения качества изделия.

ПО ГРАФЕН содержит 11 методов для исследования измерительных систем, включая дисперсионный анализ (ANOVA), метод переменного диапазона, атрибутивный метод АИС 4 для оценки СДК и другие.



ГРАФЕН®

Статистический анализ процессов

Серверная часть

Операционная система	Windows, Linux
Оборудование (min)	Процессор x64, 2,0ГГц и выше 4ГБ свободного места на жестком диске с последующим увеличением по мере роста размера базы данных. Монитор SuperVGA с разрешением 800х600 пикселей или более высоким.

Клиентская часть

Операционная система	Все версии Windows7 Все версии Windows8 (кроме версии RT) Все версии Windows10 (кроме мобильной версии и версии IoT)- x32, x64
Оборудование (min)	Процессор 1 ГГц 4ГБ ОЗУ для 32-разрядной системы 8 ГБ ОЗУ для 64-разрядной системы 16 Гб свободного места на жестком диске (32-разрядная система) 20 Гб свободного местана жестком диске (64-разрядная система) Графическая карта с DirectX9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше. Привод DVD-ROM (дополнительно)



ООО «Димес»



электронный каталог

ООО «Димес» – официальный поставщик

ОГРН 1227700609620
ИНН 9722030138
КПП 772201001

111033, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ
Лефортово, ул Золоторожский Вал, д. 11, стр. 22

+7 (993) 600-65-55
info@dymes.ru